



[Fiche technique]

## Triangle d'évacuation THALES

Réf. 518501

### Triangle d'évacuation confortable, avec bretelles et pouvant se transformer en brassière.

2 configurations possibles :

- Brassière : en cas d'urgence, permet de sécuriser la victime sans la manipuler
- Triangle : transformation simple et rapide grâce à l'ouverture de 3 bandes autoagrippantes

Ergonomique :

- Facilite l'assise de la victime dans le triangle
- Confort optimisé lors de la suspension
- Bretelles de maintien
- Boucles autobloquantes DOUBLEBACK

Facilité de mise en place :

- Code couleur différenciant le dos (jaune) de l'assise (noire)
- Sens de mise en place de la brassière indiqué par des pictogrammes
- Mousqueton Am'D TRIACT LOCK permettant de sécuriser la fermeture du triangle

Durable :

- Conçu pour utilisation régulière et intensive
- Bâche TPU haute résistance
- Résiste aux rayons du soleil, aux graisses et aux basses températures

Poignée arrière permettant d'installer une corde de guidage.

Bandes réfléchissantes au dos pour une utilisation nocturne.

Peu encombrant, se plie et se range facilement.

## Informations complémentaires

Durée de vie : 10 ans

S'adapte de l'enfant de 15 kg à l'adulte de 150 kg

Taille de l'utilisateur : minimum 1m15 et tour de poitrine maximum 140 cm

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Petzl
<b>Caractéristiques produit</b>	Durée de vie : 10 ans S'adapte de l'enfant de 15 kg à l'adulte de 150 kg Taille de l'utilisateur : minimum 1m15 et tour de poitrine maximum 140 cm
<b>Couleur</b>	Noir, Jaune
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	Bâche en TPU sans PVC, sans chlore et recyclable Sangles en polyester Boucles de serrage en acier Mousqueton en aluminium
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Poids</b>	1,315 kg
<b>Garantie</b>	3 ans
<b>Normes et Certification</b>	CE EN 1497 EN 1498 type A et B UKCA EASA CM-CS-005
<b>Entretien</b>	Stocker dans un local bien ventilé et à l'abri de la lumière. Lavage à la main au savon et à l'eau claire. Lavage en machine avec lessive possible (30°C max). Ne pas nettoyer au jet. Ne pas utiliser de solvants.
<b>Classification</b>	Epi de classe 3
<b>Partie du corps</b>	
<b>Code SH</b>	6307909899
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	C061AA00